

<u>Module nr.1 “liner ”</u> Ce module est parfait pour le poil à poil et pour dessiner des cheveux. L’intensification par petits points entre les cils (hommes), pour le contour des petits tattoos et la finition des détails.	129011
<u>Module nr.3 “Micro ” (en rond)</u> Le tracé sera ultra fin. Ce module peut être utilisé pour le dessin du poil a poil et pour tous les travaux très minutieux. La finesse des pointes assurent une prise rapide avec une couleur intense. Ces aiguilles fines doivent être utilisées assez courtes.	129024
<u>Module nr.3 “Outline ” (en rond)</u> Le tracé sera plus fin que pour le n°3 classique. Elles pénètrent mieux et évitent de fastidieuses retouches. Pour le contour des lèvres et les sourcils fins, L’intensification du regard.	129022
<u>Module nr.3 “liner ” (en rond)</u> Universel en esthétique, pour les lèvres, les sourcils en ombrage, l’eye-liner ou les petits grains de beauté.	129013
<u>Module nr.5 (en rond)</u> Pour les contours de lèvres épais avec ou sans dégradé, les sourcils épais en ombrage et les grains de beauté. Pour les tattoos	103999
<u>Module nr.5 “Shader ” (en rond)</u>	129019
<u>Module nr.7 (en rond)</u> Pour les aréoles, les dessins et toutes autres grandes surfaces..	129019
<u>Module nr.4 “flat”</u> Permet de réaliser un eye-liner puis de le finir en estompe. Pour réaliser de beaux dégradés dans les dessin. A utiliser bien perpendiculairement à la peau..	129015
<u>Module nr.5 (magnum)</u> Ce module est parfait pour re-pigmenter les aréoles après chirurgie esthétique. Pour les remplissages des lèvres.	129017
<u>Module nr.9 (magnum)</u> Utile pour les grandes surfaces.	129021
<u>Module nr.3 “Sloped” (en peigne biseauté)</u> Universelles, l’eye-liner, le poil à poil, l’ombrage sourcils, le contour et dégrade de lèvres.... Déconseillé sans formation spécifique à cette technique.	B0030S3
<u>Module nr.5 “Sloped” (peigne biseauté)</u> Magique pour le remplissage des lèvres, l’eye-liner, l’aréole des seins. Déconseillé sans formation spécifique à cette technique.	103994
<u>Module nr.3 “Power” (en rond)</u> Conseillé pour le lignage fin, eye-liner, lèvres Attention marque vite, 1 à 2 passages suffisent. Déconseillé aux débutantes.	129026
<u>Module nr.5 “power” (en rond)</u> Conseillé pour le lignage, eye- liner, lèvres ou sourcils. Attention marque vite, 1 à 2 passages suffisent. Déconseillé aux débutantes..	103995
<u>Module nr.7 “Power” (en rond)</u> Conseillé pour le lignage épais, eye-liner, lèvres ou sourcils mais aussi pour les aréoles. Attention marque vite, 1 à 2 passages suffisent. Déconseillé aux débutantes.	103992